

[Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras USB](#) / [Caméras FLIR Blackfly® S USB 3.1](#)

[Afficher tous les 69 produits de la même famille.](#)

Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-63S4C-C

See More by [FLIR](#)



FLIR Blackfly® S USB3 Camera (front)



Stock **#11-510** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€414,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€414,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1

Type:
Color Camera

Fabricant: FLIR
Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Tampon d'Image: 240MB
Famille de Caméras: Blackfly® S
Numéro de Modèle: BFS-U3-63S4C-C
Composante d'Imagerie: Sony IMX178
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1/1.8"
Résolution (MegaPixels): 6.30
Pixels (H x V): 3,072 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.4 x 2.4
Aire Active, H x V (mm): 7.37 x 4.92
Taux d'Image (fps): 59.60
Profondeur de Pixel: 10/14 bit
Contrôle d'Exposition: 8µs - 30s
Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB or via GPIO with #88-063
Consommation de Puissance (W): 3
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 36
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 73.61
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner

