

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



FLIR Blackfly® S USB3 Camera (front)



Stock #13-926 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€2.150,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.150,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

USB 3.1 Gen 1

Type:

Monochrome Camera

Fabricant: FLIR
Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #15-838
Tampon d'Image: 240MB
Famille de Caméras: Blackfly® S
Numéro de Modèle: BFS-U3-70S7M-C
Composante d'Imagerie: Sony IMX428
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1.1"
Résolution (MegaPixels): 7.10
Pixels (H x V): 3,208 x 2,200
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.5 x 4.5
Aire Active, H x V (mm): 14.44 x 9.9
Taux d'Image (fps): 51.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 9µs - 30s
Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB or via GPIO with #88-063
Consommation de Puissance (W): 4.2
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 29 x 29 x 39 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 53
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 70.72 (HCG) / 71.86 (LCG)
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner

