

[Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras USB](#) / [Caméras USB 3.0 ace de Basler](#)

[Afficher tous les 58 produits de la même famille.](#)

Basler ace acA1920-155uc USB3 Couleur



Stock **#89-986** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€1.069,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.069,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:

Basler
Filetage: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: acA1920-155uc
Composante d'Imagerie: Sony IMX174
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1/1.2"
Résolution (MegaPixels): 2.30
Pixels (H x V): 1,920 x 1,200
Taille de Pixel, H x V (µm): 5.86 x 5.86
Aire Active, H x V (mm): 11.25 x 7.03
Taux d'Image (fps): 155.00
Profondeur de Pixel: 10/12 bit
Contrôle d'Exposition: Freely Programmable
Connecteur: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 3.4
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run
Dimensions (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 80
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0
Système d'Utilisation: Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

