

Basler ace acA1920-48gm Monochrome GigE Camera



Basler ace GigE Cameras



Stock **#35-913** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

⊖ 1 ⊕

€679,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€679,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

GigE (PoE)

Type:

Monochrome Camera

Fabricant:

Basler

Filetage: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: acA1920-48gm
Composante d'Imagerie: ON Semi PYTHON 2000
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 2.30
Pixels (H x V): 1,920 x 1,200
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.8 x 4.8
Aire Active, H x V (mm): 9.22 x 5.76
Taux d'Image (fps): 50.00
Profondeur de Pixel: 10 bit
Contrôle d'Exposition: Programmable via camera API, hardware trigger
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466
Consommation de Puissance (W): 3.3 (12VDC External Power Supply) 3.7 (PoE)
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 90
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 57.1
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

