

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #35-921 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€699,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€699,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:  
USB 3.0

Type:  
Monochrome Camera

Fabricant:  
Basler

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filetage:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#88-517</a>                                    |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>Not Specified                                                                       |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>ace                                                                             |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>acA2040-55um                                                                      |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>Sony IMX265                                                                  |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                                      |
| <b>Type d'Obturbateur:</b><br>Global                                                                          |
| <b>Type de Capteur:</b><br>1/1.8"                                                                             |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>3.00                                                                       |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>2,048 x 1,536                                                                       |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>3.45 x 3.45                                                            |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>7.07 x 5.3                                                                 |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>55.00                                                                           |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>10/12 bit                                                                      |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>Programmable via camera API, hardware trigger                                |
| <b>Connecteur:</b><br>USB 3.0, Micro-B with Screw Locks                                                       |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power over USB                                                              |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>2.6                                                                  |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line,<br>2 general purpose I/O (GPIO) lines |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run                             |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)                                |
| <b>Poids (g):</b><br>80                                                                                       |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                    |
| <b>Housing:</b><br>Full                                                                                       |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Back Panel                                                         |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>73.4                                                                          |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>0 to +50                                                            |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +80                                                            |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>6-pin Hirose (HR10)                                                            |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>USB3 Vision v1.0                                                           |

## Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |