

Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Basic a2A3840-13gmBAS



Basler ace2 GigE Cameras (Front)



Stock **#16-597** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€339,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€339,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

GigE (PoE)

Type:

Monochrome Camera

Fabricant:

Basler

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: ace2
Numéro de Modèle: a2A3840-13gmBAS
Composante d'Imagerie: Sony IMX334
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Rolling
Type de Capteur: 1/1.8"
Résolution (MegaPixels): 8.30
Pixels (H x V): 3,840 x 2,160
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.00 x 2.00
Aire Active, H x V (mm): 7.7 x 4.3
Taux d'Image (fps): 13.00
Profondeur de Pixel: 8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition: Freely Programmable
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with #16-644
Consommation de Puissance (W): 2.9
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): <100
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 69.2
Température d'Utilisation (°C): -10 to +60
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin M8
Machine Vision Standard: GigE Vision 2.0, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme