

## Basler ace acA2500-20gc Caméra GigE, Couleur



Basler ace GigE Cameras



Stock **#35-920** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



**€1.079,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.079,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Sortie Vidéo:**  
GigE (PoE)

**Type:**  
Color Camera

**Fabricant:**  
Basler

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filetage:</b><br>1/4-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#88-517</a>                                                                                                                                                                          |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>ace                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>acA2500-20gc                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>ON Semi PYTHON 5000                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type d'Obturbateur:</b><br>Global                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de Capteur:</b><br>1"                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>5.00                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>2,590 x2,048                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>4.8 x4.8                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>12.43 x9.83                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>21.00                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>10 bit                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>Programmable via camera API, hardware trigger                                                                                                                                                                        |
| <b>Connecteur:</b><br>GigE, RJ45 with Screw Locks                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#68-466</a><br>Europe: <a href="#">#68-466</a><br>Japan: <a href="#">#68-466</a><br>Korea: <a href="#">#68-466</a><br>China: <a href="#">#68-466</a> |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>3.2 (12VDC External Power Supply)<br>3.2 (PoE)                                                                                                                                                               |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line,<br>1 general purpose I/O (GPIO) line                                                                                                                                          |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>42 x29 x29 (excludes connectors and lens mount)                                                                                                                                                                            |
| <b>Poids (g):</b><br>90                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Housing:</b><br>Full                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Back Panel                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>Not Specified                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>0 to +50                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +80                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>6-pin Hirose (HR10)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>GigE Vision, GenICam                                                                                                                                                                                               |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |

