

[Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras USB](#) / [Caméras Basler Ace 2 USB 3.0](#)

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

## Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Pro a2A3840-45ucPRO



Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front)



Stock **#16-634** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)



1



€469,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€469,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Sortie Vidéo:**  
USB 3.0

**Type:**  
Color Camera

**Fabricant:**  
Basler

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filetage:</b><br>¼-20 with Tripod Mbunt Adapter <a href="#">#16-641</a>        |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>Not Specified                                           |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>ace2                                                |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>a2A3840-45ucPRO                                       |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>Sony IMX334                                      |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                          |
| <b>Type d'Obturbateur:</b><br>Rolling                                             |
| <b>Type de Capteur:</b><br>1/1.8"                                                 |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>8.30                                           |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>3,840 x 2,160                                           |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>2.00 x 2.00                                |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>7.7 x 4.3                                      |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>45.00                                               |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>8/10/12 bit                                        |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>Freely Programmable                              |
| <b>Connecteur:</b><br>USB 3.0, Micro-B                                            |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power over USB                                  |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>3.4                                      |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines    |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>36.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)    |
| <b>Poids (g):</b><br><90                                                          |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                        |
| <b>Housing:</b><br>Full                                                           |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Back Panel                             |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>69.5                                              |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>-10 to +60                              |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +80                                |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>6-pin MB                                           |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>USB3 Vision v1.0, GenICam                      |

## Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |