

Caméra Basler Ace acA4042-8gm GiGE Couleur



Basler ace GiGE Cameras



Stock **#37-208** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

⊖ 1 ⊕

€529,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€529,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GiGE (PoE)

Type:
Color Camera

Fabricant:
Basler

Filetage: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: acA4024-8gc
Composante d'Imagerie: Sony IMX226
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Rolling
Type de Capteur: 1/1.7"
Résolution (MegaPixels): 12.00
Pixels (H x V): 4,024 x 3,036
Taille de Pixel, H x V (µm): 1.85 x 1.85
Aire Active, H x V (mm): 7.44 x 5.62
Taux d'Image (fps): 8.00
Profondeur de Pixel: 10/12 bit
Contrôle d'Exposition: Programmable via camera API
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466
Consommation de Puissance (W): 2.5 (12VDC External Power Supply) 2.9 (PoE)
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 90
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

