

[Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras Gigabit Ethernet](#) / [Caméras Basler ace GigE](#)

[Afficher tous les 65 produits de la même famille.](#)

Basler ace acA5472-5gm Caméra GigE, Monochrome



Basler ace GigE Cameras



Stock **#11-496** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)

- 1 +

€729,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€729,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type:
Monochrome Camera

Fabricant:
Basler

Filetage: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: acA5472-5gm
Composante d'Imagerie: Sony IMX183
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 20.00
Pixels (H x V): 5,472 x 3,648
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.4 x 2.4
Aire Active, H x V (mm): 13.13 x 8.76
Taux d'Image (fps): 5.00
Profondeur de Pixel: 10/12 bit
Contrôle d'Exposition: Freely Programmable
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466
Consommation de Puissance (W): 2.6 (12VDC External Power Supply) 3.0 (PoE)
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 90
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.2
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision, GenICam
Système d'Utilisation: Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

