

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

Stock #14-258

CONTACT



1



€3.889,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.889,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

CoaXPress 2.0 (CXP-12)

Type:

Color Camera

Fabricant:

Basler

Filetage:

1/4-20 (Integrated into Housing)

Tampon d'Image:

Not Specified
Remarque: Kit includes a camera, CXP-12 interface card, CXP data cable, 2 heat sinks, an I/O cable, and C-Mount Lens adapter (adapter is required to attach lens)
Famille de Caméras: boost
Numéro de Modèle: boA4096-93cc
Composante d'Imagerie: Sony IMX255
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 8.90
Pixels (H x V): 4,096 x2,168
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x3.45
Aire Active, H x V (mm): 14.13 x7.48
Taux d'Image (fps): 93.00
Profondeur de Pixel: 8 bit
Contrôle d'Exposition: Programmable via camera API, hardware trigger
Connecteur: CoaXPress, Micro-BNC
Alimentation d'Énergie: Power over CoaXPress or via GPIO
Consommation de Puissance (W): 9.6
GPIOs: 1 opto-coupled input, 2 GPIO
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 45 x80 x80 (includes connectors and lens mount)
Poids (g): 180
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin M7
Machine Vision Standard: CoaXPress 2.0, GenICam
Système d'Utilisation: Software Driver: Windows

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

