

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



#35-302 Coherent® LabMax-Pro SSIM 1268881

Stock **#35-203** CONTACT

-

1

+

€1.715,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.715,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Numéro de Modèle: 1268881
Longueur (mm): 105.00
Température d'Utilisation (°C): +5 to +40
Résolution: 0.1% Full Scale at 10Hz 0.2% Full Scale at 20kHz

Type: Power, Energy, and Beam Position
Largeur (mm): 105.00
Poids (kg): 0.3
Profondeur (mm): 32
Alimentation d'Énergie: 90-260 VAC, 50/60 Hz AC Power Adapter
Température de Stockage (°C): -20 to +70
Interface: USB & RS232
Calibration Incertaine (%): ±1.0
Sortie Analogique: 0 to 1, 2, or 4 V (Selectable)
Remarque: Max. Repetition Rate: 20,000Hz
Fréquence d'Echantillonnage (Hz): 625,000

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner