

Caméra Couleur GigE Basler ace acA2000-50gc



Basler ace GigE Cameras



Stock **#87-102** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€1.569,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.569,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type:
Color Camera

Fabricant: Basler
Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: acA2000-50gc
Composante d'Imagerie: CMOSIS CM2000
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 2.20
Pixels (H x V): 2,048 x 1,088
Taille de Pixel, H x V (µm): 5.5 x 5.5
Aire Active, H x V (mm): 11.26 x 5.98
Taux d'Image (fps): 50.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: Freely Programmable
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466
Consommation de Puissance (W): 2.5 (12VDC External Power Supply) 3.0 (PoE)
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 90
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision
Système d'Utilisation: Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

