

[Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras USB](#) / [Caméras USB 3.0 ace de Basler](#)

[Afficher tous les 58 produits de la même famille.](#)

Caméra Basler ace acA2040-55uc USB3 Couleur



Stock **#35-922** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€719,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€719,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
Basler

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: acA2040-55uc
Composante d'Imagerie: Sony IMX265
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1/1.8"
Résolution (MegaPixels): 3.00
Pixels (H x V): 2,048 x 1,536
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 7.07 x 5.3
Taux d'Image (fps): 55.00
Profondeur de Pixel: 10/12 bit
Contrôle d'Exposition: Programmable via camera API, hardware trigger
Connecteur: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 2.6
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 80
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme