

Laser OBIS™ 1270955 | 505 nm LX 50 mW de Coherent®

See More by [Coherent®](#)



Stock #12-341 [CONTACT](#)

- 1 + **€7.730,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€7.730,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
10 to 50

Puissance de Sortie (mW):
50

Polarisation:

100:1
Stabilité de Puissance (%) : <2
Mode Spatial : TEM ₀₀
Longueur d'Onde (nm) : 505.00 ±5
Qualité Mode, M² : ≤1.2
Alimentation d'Énergie : Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: #87-473 China: #87-473
Temps d'Échauffement (minutes) : <5
Stabilité de Pointage (μrad/°C) : <5
Fréquence de Modulation (MHz) : Max Digital: 150
Fréquence de Modulation (kHz) : Max Analog: 500
Tolérance Diamètre du Faisceau (mm) : ±0.1
Stabilité de Pointage (μrad) : <30
Bruit RMS : ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
Diamètre du Faisceau (mm) : 0.7
Fabricant : Coherent®
Type de Sortie : Free Space
Type de Laser : Diode
Divergence de Faisceau (mrad) : Full-Angle: ≤1.2
Classe CDRH : IIIb
Couleur : Green
Numéro de Modèle : 1270955

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Dispensé
Reach 224 : Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance : Visionner