

Laser OBIS™ 1280718 | 532 nm LS 150 mW de Coherent®

See More by [Coherent®](#)



Stock #12-348 CONTACT

- 1 + **€10.250,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€10.250,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement	
Température d'Utilisation (°C): 15 to 40	
Puissance de Sortie (mW): 150	
Polarisation:	

100:1
Stabilité de Puissance (%) : <2
Mode Spatial : TEM ₀₀
Longueur d'Onde (nm) : 532.00 ±2
Qualité Mode, M² : ≤1.1
Alimentation d'Énergie : Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: #87-473 China: #87-473
Temps d'Échauffement (minutes) : <5
Stabilité de Pointage (μrad/°C) : <5
Fréquence de Modulation (MHz) : Max Digital: 0.05
Fréquence de Modulation (kHz) : Max Analog: 100
Tolérance Diamètre du Faisceau (mm) : ±0.05
Stabilité de Pointage (μrad) : <30
Bruit RMS : ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
Diamètre du Faisceau (mm) : 0.7
Fabricant : Coherent®
Type de Sortie : Free Space
Type de Laser : Diode
Divergence de Faisceau (mrad) : Full-Angle: ≤1.2
Classe CDRH : IIIb
Couleur : Green
Numéro de Modèle : 1280718

Conformité réglementaire

RoHS : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner