

# Laser OBIS™ 1333336 | 980 nm LX 150 mW de Coherent®

See More by [Coherent®](#)



Stock #12-359 3-4 JOURS

- 1 +

€3.700,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.700,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):  
10 to 50

Puissance de Sortie (mW):  
150

Polarisation:

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100:1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stabilité de Puissance (%)</b> :<br><2                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mode Spatial</b> :<br>TEM <sub>00</sub>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Longueur d'Onde (nm)</b> :<br>980.00 ±10                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Qualité Mode, M<sup>2</sup></b> :<br>≤1.3                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Alimentation d'Énergie</b> :<br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#87-473</a><br>Europe: <a href="#">#87-473</a><br>Japan: <a href="#">#87-473</a><br>Korea: <a href="#">#87-473</a><br>China: <a href="#">#87-473</a> |
| <b>Temps d'Échauffement (minutes)</b> :<br><5                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stabilité de Pointage (μrad/°C)</b> :<br><5                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fréquence de Modulation (MHz)</b> :<br>Max Digital: 150                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fréquence de Modulation (kHz)</b> :<br>Max Analog: 500                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tolérance Diamètre du Faisceau (mm)</b> :<br>±0.1                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stabilité de Pointage (μrad)</b> :<br><30                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bruit RMS</b> :<br>≤0.05% (20Hz to 20MHz)                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Diamètre du Faisceau (mm)</b> :<br>0.7                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fabricant</b> :<br>Coherent®                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de Sortie</b> :<br>Free Space                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de Laser</b> :<br>Diode                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Divergence de Faisceau (mrad)</b> :<br>Full-Angle: ≤2.8                                                                                                                                                                                             |
| <b>Classe CDRH</b> :<br>IIIb                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Couleur</b> :<br>Infrared                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Numéro de Modèle</b> :<br>1333336                                                                                                                                                                                                                   |

Conformité réglementaire

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015</b> :<br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| <b>Reach 224</b> :<br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>           |
| <b>Certificate of Conformance</b> :<br><a href="#">Visionner</a> |