

[Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras Gigabit Ethernet](#) / [Caméras Basler ace GigE](#)

[Afficher tous les 65 produits de la même famille.](#)

Basler ace acA2440-20gm Caméra GigE, Monochrome



Basler ace GigE Cameras



Stock **#35-917** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

- 1 +

€879,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€879,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type:
Monochrome Camera

Fabricant:
Basler

Filetage: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: acA2440-20gm
Composante d'Imagerie: Sony IMX264
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,448 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 8.45 x 7.07
Taux d'Image (fps): 23.00
Profondeur de Pixel: 10/12 bit
Contrôle d'Exposition: Programmable via camera API, hardware trigger
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466
Consommation de Puissance (W): 2.7 (12VDC External Power Supply) 3.3 (PoE)
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 90
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 73.4
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

