

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

See More by [Coherent®](#)



Stock #12-406

CONTACT



1



€1.525,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.525,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre Zone Active (mm):
19

Numéro de Modèle:
PM30X
Coherent Part Number: 1098498

Résolution: 10mW
Type: Meterless
Capteur: Thermopile
Longueur du Câble (m): 2.0
Interface: DB25
Calibration Incertaine (%): ±1
Longueur d'Onde de Calibration (nm): 514
Gamme de Mode à Longue Impulsion (J): 0.5 - 50
Puissance Intermittente Max., <5min (W): 50 (air-cooled)
Méthode de Refroidissement: Air
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm²): 6
Power Range: 100mW - 30W
Densité de Puissance Max. (J/cm²): 0.6 @ 1064nm, 10ns
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 150 - 1000
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.15 - 1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner