

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #39-147 3-4 JOURS

-

1

+

€2.341,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.341,00
Qté 2+
€2.106,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Position de la Pupille d'Entrée (mm):
7 (Diameter)

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.32mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.44mm

Distance Focale FL (mm):

9.91
Traitement: Protected Gold (700-11000nm)
Grossissement: 20X
Ouverture Numérique NA: 0.33
Filetage: RMS
Type: Microscope Objective
Obscuration (%): 30.46
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/10
Diamètre du Petit Miroir (mm): 8.4
Distance de Travail (mm): 18.88
Aperture Diameter (mm): 7.9
Spécification du Traitement: Ravg >96% @700 - 11000nm (typical)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 11000
Style: Finite Conjugate
Fabricant: Edmund Optics®
Distance de Flange (mm): 150

Conformité réglementaire

RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner