

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-498 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€379,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€379,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Monochrome Camera

Fabricant:
Basler

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: acA720-520um
Composante d'Imagerie: Sony IMX287
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/2.9"
Résolution (MegaPixels): 0.40
Pixels (H x V): 720 x 540
Taille de Pixel, H x V (µm): 6.9 x 6.9
Aire Active, H x V (mm): 4.97 x 3.73
Taux d'Image (fps): 525.00
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: Freely Programmable
Connecteur: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 3
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 80
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 74.2
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0
Système d'Utilisation: Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

