

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #39-146 3-4 JOURS

-

1

+

€2.229,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.229,00

Qté 2+
€1.969,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Position de la Pupille d'Entrée (mm): 7 (Diameter)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 0.32mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 0.44mm
Distance Focale FL (mm):

9.91
Traitement: Enhanced Aluminum (200-11000nm)
Grossissement: 20X
Ouverture Numérique NA: 0.33
Filetage: RMS
Type: Microscope Objective
Obscuration (%): 30.46
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/10
Diamètre du Petit Miroir (mm): 8.4
Distance de Travail (mm): 18.88
Aperture Diameter (mm): 7.9
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @200 - 700nm (typical) R _{avg} >76% @ 700 - 1750nm (typical) R _{avg} >96% @ 1750 - 11000nm (typical)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 11000
Style: Finite Conjugate
Fabricant: Edmund Optics®
Distance de Flange (mm): 150

Conformité réglementaire

RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner