

Matrice de Micro-Lentilles Fly’s Eye, 10 x 10 mm, 400 µm de Pitch, 6° de Divergence



MicroLens Arrays



Stock **#12-845** 3-4 JOURS

- 1 +

€705,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€705,00

Qté 11+

€620,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
1.53

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Traitement: Uncoated
Type: Flys Eye Lens Array
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.05
Dimensions (mm): 10.0 x 10.0
Angle de Divergence (°): ±6
Profil de Lentille: Spherical
Ecrou (µm): 400.00
Tolérance Pitch (µm): ±0.25
Rayon R (mm): 0.70
Épaisseur (mm): 2.25
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.05
Type d'Optique: Double-Convex

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner