

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Bench Mounted Laser Detection Head UV, #55-296

Stock #55-296 3-4 JOURS



1



€225,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€225,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre Zone Active (mm):
35.00

Diamètre Externe (mm):
70.00

Épaisseur (mm):
8.00

Type:
Detection Head

Longueur d'Onde:

UV
Applications Typiques: HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc.
Persistence (Stimulation Retirée): 6 s - 4 min (dependent on ambient light)
Couleur d'Émission: Yellow (580nm), Broadband (490 - 700nm)
Plage de Stimulation: 250 - 550nm
Stimulation Minimum, Onde Continue: <1 nW/cm ² @ 365nm & 450nm
Stimulation Minimum, à Impulsions: <8 W/cm ² @ 337nm, 4ns, 20Hz <40 W/cm ² @ 337nm, 4ns, 1Hz
Stimulation Maximum, Onde Continue: 100 W/cm ² @ 512nm
Stimulation Maximum, Impulsion Individuelle: 850 MW/cm ² @ 337nm, 4ns 60 MW/cm ² @ 1064nm, 7ns

Conformité réglementaire

Reach 191: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner