

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Front)



Stock #88-514 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€1.539,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.539,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant: FLIR
Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057
Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: Grasshopper®3
Numéro de Modèle: GS3-U3-41C6C-C
Composante d'Imagerie: CMOSIS CM4000
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 4.20
Pixels (H x V): 2,048 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (µm): 5.5 x 5.5
Aire Active, H x V (mm): 11.26 x 11.26
Taux d'Image (fps): 90.00
Profondeur de Pixel: 8/12/16/24 bit
Contrôle d'Exposition: 16µs - 7.03s
Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB (required for operation) #86-770 or via GPIO with #86-784
Consommation de Puissance (W): 4.5
GPIOs: 1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non- isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 90
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 54.84
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0
Vitesse de Transfert (Gbit/s): 5.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance:

