

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #18-723 3-4 JOURS

1 €4.365,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€4.365,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
+10 to +50

Puissance de Sortie (mW):
50

Polarisation:
100:1 (minimum)

Stabilité de Puissance (%):
<1

Mode Spatial:

TEM₀₀
Longueur d'Onde (nm): 633.00 +0.3/-0.7
Qualité Mode, M²: ≤1.3
Temps d'Échauffement (minutes): <5
Stabilité de Pointage (μrad/°C): <5
Tolérance Diamètre du Faisceau (mm): ±0.1
Stabilité de Pointage (μrad): <30
Bruit RMS: ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
Diamètre du Faisceau (mm): 0.5
Largeur de Ligne Spectrale (MHz): 150
Fabricant: Coherent®
Type de Sortie: Free Space
Type de Laser: Diode
Divergence de Faisceau (mrad): Full-Angle: <2.5
Classe CDRH: IIIb
Couleur: Red
Numéro de Modèle: 1448283
Peak-to-Peak Noise: <0.5% (20Hz to 20kHz)
Largeur de la ligne spectrale (pm): 0.3 (maximum)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner