

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya IR83N (830 nm), 12,5 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-895 3-4 JOURS

-

1

+

€32,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€32,00
Qté 11+
€28,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Diamètre (mm): 12.50	
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 830.00 ±10	

Densité (g/cm³): 2.99
Numéro de Verre/Filtre: Hoya IR83N
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 500
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.91
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <60
TH (%): N/A

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner