

# Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya UV36N (360 nm), 25,4 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-825 3-4 JOURS

-

1

+

**€44,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €44,00                           |
| Qté 11+                          |
| €39,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Espace téléchargement                          |  |
| Diamètre (mm):<br>25.40                        |  |
| Longueur d'Onde de Coupure (nm) :<br>360.00 ±7 |  |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Densité (g/cm³):<br>2.52                              |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">Hoya UV36N</a> |
| Substrat: <input type="checkbox"/><br>Colored Glass   |
| Traitement:<br>Uncoated                               |
| Couleur:<br>Clear                                     |
| Qualité de Surface:<br>60-40                          |
| Température de Transformation (°C):<br>587            |
| Épaisseur (mm):<br>1.00                               |
| Tolérance Épaisseur (mm):<br>±0.1                     |
| Type:<br>Longpass Filter                              |
| Longueur d'Onde:<br>UV                                |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):<br>±0.2                |
| Facteur de Réflexion P <sub>d</sub> :<br>0.92         |
| Biseau:<br>Protective as needed                       |
| Δλ (nm):<br><40                                       |
| TH (%):<br>>85                                        |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS:<br><a href="#">Conforme</a>                        |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |