

Laser OBIS™ 1303774 | 405 nm LX 250 mW de Coherent®

See More by [Coherent®](#)



Stock #12-337 CONTACT

- 1 + €10.050,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€10.050,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement	
Température d'Utilisation (°C): 10 to 50	
Puissance de Sortie (mW): 250	
Polarisation:	

100:1
Stabilité de Puissance (%) : <2
Mode Spatial : TEM ₀₀
Longueur d'Onde (nm) : 405.00 ±5
Qualité Mode, M² : ≤1.3
Alimentation d'Énergie : Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: #87-473 China: #87-473
Temps d'Échauffement (minutes) : <5
Stabilité de Pointage (μrad/°C) : <5
Fréquence de Modulation (MHz) : Max Digital: 150
Fréquence de Modulation (kHz) : Max Analog: 500
Tolérance Diamètre du Faisceau (mm) : ±0.1
Stabilité de Pointage (μrad) : <30
Bruit RMS : ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
Diamètre du Faisceau (mm) : 0.8
Fabricant : Coherent®
Type de Sortie : Free Space
Type de Laser : Diode
Divergence de Faisceau (mrad) : Full-Angle: ≤1
Classe CDRH : IIIb
Couleur : Violet
Numéro de Modèle : 1303774

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Dispensé
Reach 224 : Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance : Visionner