


# Laser OBIS™ FP 1219475 | 514 nm LX 30 mW (fibre amorce), FC de Coherent®

See More by [Coherent®](#)



Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems



Stock #12-368 [CONTACT](#)



1



€5.520,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€5.520,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):  
10 to 50

Puissance de Sortie (mW):  
30

Polarisation:  
100:1

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stabilité de Puissance (%):</b><br><2                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mode Spatial:</b><br>TEM <sub>00</sub>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Longueur d'Onde (nm):</b><br>514.00 ±5                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Qualité Mode, M²:</b><br>≤1.1                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#87-473</a><br>Europe: <a href="#">#87-473</a><br>Japan: <a href="#">#87-473</a><br>Korea: Not Available<br>China: <a href="#">#87-473</a> |
| <b>Temps d'Échauffement (minutes):</b><br><5                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fréquence de Modulation (MHz):</b><br>Max Digital: 100                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fréquence de Modulation (kHz):</b><br>Max Analog: 500                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stabilité de Pointage (μrad):</b><br><5                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Output from Fiber:</b><br>FC/APC; 8° angled                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fiber Cable Type:</b><br>3mm Mono-Coil                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bruit RMS:</b><br>≤0.25% (20Hz to 20MHz)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fabricant:</b><br>Coherent®                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de Sortie:</b><br>Fiber-Coupled                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de Laser:</b><br>Diode                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Classe CDRH:</b><br>IIIb                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Couleur:</b><br>Green                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>1219475                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fiber Numerical Aperture NA (1/e²):</b><br>0.05                                                                                                                                                                                          |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>           |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |