

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

See More by [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Stock #16-868

3-4 JOURS



1



€375,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€375,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
1000

Uniformité de la Densité des Rainures
(rainures/mm):
0.001

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

1040 ±20
Efficacité Minimum (%) : ≥94 @ 1040nm
Dimensions (mm) : 12.30 x 12.30
Angle d'Incidence (°) : 31.3 ±1
Ouverture Utile CA (mm) : 11.30 x 11.30
Traitement : Dielectric
Construction : Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Longueur (mm) : 12.30
Numéro de Modèle : 1304128
Substrat :  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface : 60-40
Épaisseur (mm) : 0.95 ±0.050
Type : Transmission Diffraction Grating
Largeur (mm) : 12.30
Alignement des traits par rapport aux bords (°) : 0.1 (typical)
Polarisation : S and P
Remarque : S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Conformité réglementaire

RoHS : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner