

Réseau de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent®, 1040 nm, 1000 rainures/mm, 31,8 x 24,8 mm

See More by [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Stock #16-870 3-4 JOURS

- 1 + **€1.205,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.205,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm: 1000
Uniformité de la Densité des Rainures (rainures/mm): 0.001
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

1040 ±20
Efficacité Minimum (%) : ≥94 @ 1040nm
Dimensions (mm) : 31.80 x 24.80
Angle d'Incidence (°) : 31.3 ±1
Ouverture Utile CA (mm) : 30.80 x 23.80
Traitement : Dielectric
Construction : Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Longueur (mm) : 31.80
Numéro de Modèle : 1304138
Substrat :  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface : 60-40
Épaisseur (mm) : 0.95 ±0.050
Type : Transmission Diffraction Grating
Largeur (mm) : 24.80
Alignement des traits par rapport aux bords (°) : 0.1 (typical)
Polarisation : S and P
Remarque : S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Conformité réglementaire

RoHS : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner