

Réseau de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent®, 1528 - 1610 nm, 940,07 rainures/mm, 27 x 10 mm

See More by [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Stock #16-877 3-4 JOURS

-

1

+

€562,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€562,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
940.07

Uniformité de la Densité des Rainures
(rainures/mm):
0.001

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

1528 - 1610
Efficacité Minimum (%) : ≥90 @ 1528 - 1610nm
Dimensions (mm) : 27.00 x 10.00
Angle d'Incidence (°) : 48.4 ±1
Ouverture Utile CA (mm) : 26.00 x 9.00
Traitement : Dielectric
Construction : Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Longueur (mm) : 27.00
Numéro de Modèle : 1304261
Substrat :  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface : 60-40
Épaisseur (mm) : 0.68 ±0.050
Type : Transmission Diffraction Grating
Largeur (mm) : 10.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°) : 0.1 (typical)
Polarisation : S and P
Remarque : S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Conformité réglementaire

RoHS : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner