


Laser OBIS™ FP 1248329 | 405 nm LX 100 mW (fibre amorce), FC de Coherent®

See More by [Coherent®](#)



Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems



Stock #12-360 [CONTACT](#)

1 **€11.360,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€11.360,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
10 to 50

Puissance de Sortie (mW):
100

Polarisation:
100:1

Stabilité de Puissance (%): <2
Mode Spatial: TEM ₀₀
Longueur d'Onde (nm): 405.00 ±5
Qualité Mode, M²: ≤1.1
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: Not Available China: #87-473
Temps d'Échauffement (minutes): <5
Fréquence de Modulation (MHz): Max Digital: 150
Fréquence de Modulation (kHz): Max Analog: 500
Stabilité de Pointage (μrad): <5
Output from Fiber: FC/APC; 8° angled
Fiber Cable Type: 3mm Mono-Coil
Bruit RMS: ≤0.2% (20Hz to 20MHz)
Fabricant: Coherent®
Type de Sortie: Fiber-Coupled
Type de Laser: Diode
Classe CDRH: IIIb
Couleur: Violet
Numéro de Modèle: 1248329
Fiber Numerical Aperture NA (1/e²): 0.05

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner