

TECHSPEC® Conjugué Infini, traité DUV, 20X/0,33NA Objectif Reflex



Stock #39-141 3-4 JOURS

- 1 + **€2.229,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.229,00
Qté 2+
€1.969,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Position de la Pupille d'Entrée (mm):
7 (Diameter)

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.32mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.44mm

Distance Focale FL (mm):

10.06
Traitement: DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm)
Grossissement: 20X
Ouverture Numérique NA: 0.33
Filetage: RMS
Type: Microscope Objective
Obscuration (%): 30.19
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/10
Diamètre du Petit Miroir (mm): 8.4
Distance de Travail (mm): 18.88
Aperture Diameter (mm): 7.9
Remarque: Requires a 200mm secondary tube lens
Spécification du Traitement: R _{avg} >83% @ 150 - 1000nm (typical) R _{avg} >94% @ 1000 - 11000nm (typical)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 150 - 11000
Style: Infinity Corrected
Fabricant: Edmund Optics®

Conformité réglementaire

RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner