

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #89-726 CONTACT

-

1

+

€2.117,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.117,00
Qté 2+
€1.907,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Position de la Pupille d'Entrée (mm):
8.4921 (Diameter)

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.64mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.88mm

Distance Focale FL (mm):

19.30
Traitement: Protected Gold (700-11000nm)
Grossissement: 10X
Ouverture Numérique NA: 0.22
Filetage: RMS
Type: Microscope Objective
Obscuration (%): 27.00
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/10
Diamètre du Petit Miroir (mm): 8.9
Distance de Travail (mm): 30.56
Aperture Diameter (mm): 8.6
Remarque: Requires a 200mm secondary tube lens
Spécification du Traitement: Ravg >96% @ 700 - 11000nm (typical)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 11000
Style: Infinity Corrected
Fabricant: Edmund Optics®

Conformité réglementaire

RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner