

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #89-724 3-4 JOURS

-

1

+

€2.009,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1+                           |
| €2.009,00                        |
| Qté 2+                           |
| €1.770,00                        |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Position de la Pupille d'Entrée (mm):  
8.4921 (Diameter)

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
0.64mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":  
0.88mm

Distance Focale FL (mm):

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.30                                                                                                                                                                                      |
| <b>Traitement:</b><br>Enhanced Aluminum (200-11000nm)                                                                                                                                      |
| <b>Grossissement:</b><br>10X                                                                                                                                                               |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.22                                                                                                                                                     |
| <b>Filetage:</b><br>RMS                                                                                                                                                                    |
| <b>Type:</b><br>Microscope Objective                                                                                                                                                       |
| <b>Obscuration (%):</b><br>27.00                                                                                                                                                           |
| <b>Front d'Onde Transmis, RMS:</b><br>λ/10                                                                                                                                                 |
| <b>Diamètre du Petit Miroir (mm):</b><br>8.9                                                                                                                                               |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>30.56                                                                                                                                                  |
| <b>Aperture Diameter (mm):</b><br>8.6                                                                                                                                                      |
| <b>Remarque:</b><br>Requires a 200mm secondary tube lens                                                                                                                                   |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> >85% @ 200 - 700nm (typical)<br>R <sub>avg</sub> >76% @ 700 - 1750nm (typical)<br>R <sub>avg</sub> >96% @ 1750 - 11000nm (typical) |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>200 - 11000                                                                                                                                       |
| <b>Style:</b><br>Infinity Corrected                                                                                                                                                        |
| <b>Fabricant:</b><br>Edmund Optics®                                                                                                                                                        |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |