


Laser OBIS™ FP 1254568 | 561 nm LS 60 mW (fibre amorce), FC de Coherent®

See More by [Coherent®](#)



Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems



Stock #12-381 [CONTACT](#)

- 1 +

€12.260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€12.260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
15 to 40

Puissance de Sortie (mW):
60

Polarisation:
100:1

Stabilité de Puissance (%): <2
Mode Spatial: TEM ₀₀
Longueur d'Onde (nm): 561.00 ±2
Qualité Mode, M²: ≤1.1
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: Not Available China: #87-473
Temps d'Échauffement (minutes): <5
Fréquence de Modulation (MHz): Max Digital: 0.05
Fréquence de Modulation (kHz): Max Analog: 100
Stabilité de Pointage (μrad): <5
Output from Fiber: FC/APC; 8° angled
Fiber Cable Type: 5mm Protective Tubing
Bruit RMS: ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
Fabricant: Coherent®
Type de Sortie: Fiber-Coupled
Type de Laser: Diode
Classe CDRH: IIIb
Couleur: Yellow
Numéro de Modèle: 1254568
Fiber Numerical Aperture NA (1/e²): 0.06

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner