

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #13-408 CONTACT

-

1

+

€2.117,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.117,00
Qté 2+
€1.907,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Position de la Pupille d'Entrée (mm):
8.4921 (Diameter)

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.64mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 0.88mm
Distance Focale FL (mm): 19.30
Traitement: Ultrafast-Enhanced Silver
Grossisse- ment: 10X
Ouverture Numérique NA: 0.22
Filetage: RMS
Type: Microscope Objective
Obscuration (%): 27.00
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/10
Diamètre du Petit Miroir (mm): 8.9
Distance de Travail (mm): 30.56
Aperture Diameter (mm): 8.6
Remarque: Requires a 200mm secondary tube lens
Spécification du Traitement: R _{avg} >99% @ 600 - 1000nm, 0° R _s >99% @ 540 - 1000nm, 45° R _p >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Style: Infinity Corrected
Fabricant: Edmund Optics®
GDD Specification: 0 ±20fs ² @ 600 - 1050nm
Damage Threshold, By Design: 0.3 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1 pulse (typical) 0.16 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Conformité réglementaire

RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner