

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Laser Detection Products



Stock #55-295

3-4 JOURS

-

 1

+

€175,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€175,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre Zone Active (mm):
17.00

Dimensions (mm):
Disk: 25, Wand: 130 x35

Type:
Wand

Longueur d'Onde:

IR
Applications Typiques: 808nm, 820nm, 830nm, 880nm, 960 - 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm Telecommunications
Persistence (Stimulation Retirée): 800 µs
Couleur d'Émission: Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm)
Plage de Stimulation: Band 1: 790 - 840nm Band 2: 870 - 1070nm Band 3: 1500 - 1590nm
Stimulation Minimum, Onde Continue: <2 µW/cm ² @ 808nm <175 nW/cm ² @ 960nm <100 µW/cm ² @ 1550nm
Stimulation Minimum, à Impulsions: 250 kW/cm ² @ 1064nm, 7ns, 10Hz
Stimulation Maximum, Onde Continue: 100 W/cm ² @ 1064nm
Stimulation Maximum, Impulsion Individuelle: 35 MW/cm ² @ 1064nm, 7ns

Conformité réglementaire

Reach 191: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner