

Baguette Détection Laser, Gamme NIR



Laser Detection Products



Stock **#36-744** [CONTACT](#)

- 1 +

€185,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€185,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre Zone Active (mm):
17

Dimensions (mm):
Disk: 25, Wand: 130 x 35

Type:
Wand

Longueur d'Onde:

NIR
Applications Typiques: Nd:YAG, Fiber Laser
Persistence (Stimulation Retirée): <50 ms
Couleur d'Émission: Orange/Red (655nm)
Plage de Stimulation: 700 - 1400nm
Stimulation Minimum, Onde Continue: 8 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ @ 1064nm
Stimulation Maximum, Onde Continue: 100 W/cm^2 @ 1064nm (estimated)
Stimulation Maximum, Impulsion Individuelle: 35 MW/cm^2 @ 1064nm, 7ns (estimated)

Conformité réglementaire

Reach 191: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
