

Laser ZX20, 640 nm, 30 mW, 45°



Stock #19-431 3-4 JOURS

- 1 + **€905,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€905,00

Qté 10+
€814,73

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
-10 to +50

Puissance de Sortie (mW):
30

Stabilité de Puissance (%):
±3

Longueur d'Onde (nm):

640.00
Poids (g): 90
Classe IEC: 2M
Longueur du Logement (mm): 97
Diamètre du Logement (mm): 20
Température de Stockage (°C): -40 to +85
Alignement (mrad): <0.8
Stabilité de Pointage (µrad/°C): <10
Fréquence de Modulation (kHz): 400
Style: Homogeneous Line (Fine Line)
Fabricant: Z-Laser
Type de Sortie: Free Space
Type de Laser: Diode
Classe CDRH: II
Couleur: Red
Connecteur: 5 pins, M12
Angle d'Ouverture: 45.00
Gamme de Focalisation: 100mm to Collimation
Tension d'Entrée (V): 5 - 30 DC

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner