

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #12-409 CONTACT



1



€1.635,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.635,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre Zone Active (mm):

19

Numéro de Modèle:

PM10-19C

Coherent Part Number: 1168344

Type:

Meterless

Capteur: Thermopile
Longueur du Câble (m): 2.5
Interface: USB
Calibration Incertaine (%): ±2
Longueur d'Onde de Calibration (nm): 10600
Gamme de Mode à Longue Impulsion (J): 0.5 - 10
Précision de Compensation Spectrale (%): ±1.5
Puissance Intermittente Max., <5min (W): 30 (air-cooled)
Méthode de Refroidissement: Water/Air (intermittent)
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm²): 6
Power Range: 10mW - 10W
Densité de Puissance Max. (J/cm²): 0.6 @ 1064nm, 10ns
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 190 - 11000
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.19 - 11

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner