

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354115 | 9,2 mm de dia., NA 0,50, BBAR (350-700 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#16-691** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€90,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€90,00

Qté 11+

€79,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
9.20 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
6.75 @ 633nm

Ouverture Numérique NA: 0.54
Substrat:  D-ZK3
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 633
Traitement: BBAR (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 7
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.15
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.08 ±0.02
f/#: 0.93
Biseau: Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 354115
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Applications Typiques: Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm): 4.3
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme