

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #12-404

3-4 JOURS



1



€1.395,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.395,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre Zone Active (mm):
19

Numéro de Modèle:
PM30
Coherent Part Number: 1098314

Résolution:
10mW

Type: Meter required
Capteur: Thermopile
Longueur du Câble (m): 2.0
Interface: DB25
Calibration Incertaine (%): ±1
Longueur d'Onde de Calibration (nm): 514
Gamme de Mode à Longue Impulsion (J): 0.5 - 50
Puissance Intermittente Max., <5min (W): 50 (air-cooled)
Méthode de Refroidissement: Air
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm²): 6
Power Range: 100mW - 30W
Densité de Puissance Max. (J/cm²): 0.6 @ 1064nm, 10ns
Mesureurs Compatibles: #35-203 , #12-393 , #59-978 , #88-411 , #66-277 , #88-412
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 190 - 11000
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.19 - 11

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner