

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #39-145 3-4 JOURS

-

1

+

€2.229,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.229,00

Qté 2+

€1.969,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Espace téléchargement                                               |
|                                                                     |
| <div>Position de la Pupille d'Entrée (mm):<br/>7 (Diameter)</div>   |
| <div>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":<br/>0.32mm</div> |
| <div>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":<br/>0.44mm</div> |
| <div>Distance Focale FL (mm):</div>                                 |

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.91                                                                                                                                      |
| <b>Traitement:</b><br>DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm)                                                                                 |
| <b>Grossissement:</b><br>20X                                                                                                              |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.33                                                                                                    |
| <b>Filetage:</b><br>RMS                                                                                                                   |
| <b>Type:</b><br>Microscope Objective                                                                                                      |
| <b>Obscuration (%):</b><br>30.46                                                                                                          |
| <b>Front d'Onde Transmis, RMS:</b><br>λ/10                                                                                                |
| <b>Diamètre du Petit Miroir (mm):</b><br>8.4                                                                                              |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>18.88                                                                                                 |
| <b>Aperture Diameter (mm):</b><br>7.9                                                                                                     |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> >83% @ 150 - 1000nm (typical)<br>R <sub>avg</sub> >94% @ 1000 - 11000nm (typical) |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>150 - 11000                                                                                      |
| <b>Style:</b><br>Finite Conjugate                                                                                                         |
| <b>Fabricant:</b><br>Edmund Optics®                                                                                                       |
| <b>Distance de Flange (mm):</b><br>150                                                                                                    |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |