

TECHSPEC®

Objectif ReflX Conjugué Fini 15X/0,28 NA, Traitement Laser Ultrarapide en Argent Amélioré



Stock #13-411 3-4 JOURS



1



€2.341,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.341,00

Qté 2+

€2.106,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Position de la Pupille d'Entrée (mm):
7.4 (Diameter)

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.43mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 0.59mm
Distance Focale FL (mm): 13.30
Traitement: Ultrafast-Enhanced Silver
Grossisse- ment: 15X
Ouverture Numérique NA: 0.28
Filetage: RMS
Type: Microscope Objective
Obscuration (%): 27.00
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/10
Diamètre du Petit Miroir (mm): 8.8
Distance de Travail (mm): 23.75
Aperture Diameter (mm): 8.5
Spécification du Traitement: R _{avg} >99% @ 600 - 1000nm, 0° R _s >99% @ 540 - 1000nm, 45° R _p >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Style: Finite Conjugate
Fabricant: Edmund Optics®
Distance de Flange (mm): 150
GDD Specification: 0 ±20fs ² @ 600 - 1050nm
Damage Threshold, By Design: 0.3 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1 pulse (typical) 0.16 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Conformité réglementaire

RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner