

Collimateur Fibre Optique avec Connecteur FC/APC de LightPath 354220 | alignement à 633 nm, NA de 0,25

See More by [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Stock **#16-706** 3-4 JOURS

1

€270,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€270,00

Qté 6+
€198,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale **EFL** (mm):
11.00 @633nm

Ouverture Numérique NA: 0.25
Substrat: D-ZK3
Traitement: BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 5.50
f/#: 2.00
Biseau: Protective bevel as needed
Connecteur: FC/APC
Construction: 304L Stainless Steel Housing
Diamètre du Logement (mm): 11.00
Longueur du Logement (mm): 22.50
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 354220
Monture: M11 x0.5
Type: Fiber Collimator
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Conjugate Distance: Infinite
Longueur d'Onde d'Alignement (nm): 633

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme