

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock #16-687 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€39,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€39,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
5.42 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
4.47 @780nm

Ouverture Numérique NA:
0.47

Substrat: ☐
D-ZLaF52LA

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Longueur d'onde de conception asphérique:
780

Traitement:
BBAR (350-700nm)

Spécification du Traitement:
 $R_{avg} \leq 0.5\% @ 350 - 700nm$

Qualité de Surface:
40-20

Ouverture Utile CA (mm):
4.2

Épaisseur au Bord ET (mm):
2.53

Épaisseur Centrale CT (mm):
3.27 ±0.05

f/#:
1.06

Biseau:
Protective bevel as needed

Fenêtre Laser Compatible:
Thickness: 1.20 (t) (mm) Material: BK7

Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
355022

Température d'Utilisation (°C):
≤200

Type:
Aspheric Lens

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
350 - 700

Applications Typiques:
Collimate or Focus Laser Light

Distance de Travail (mm):
3.08

Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 233:
Conforme