

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT

See More by [FLIR](#)



FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Front)



Stock **#88-607** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€1.179,00

AJOUTER AU PANIER

|           |
|-----------|
| Qté 1+    |
| €1.179,00 |

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:  
USB 3.0

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type:</b><br>Monochrome Camera                                                                                                          |
| <b>Fabricant:</b><br>FLIR                                                                                                                  |
| <b>Filetage:</b><br>1/4-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#88-057</a>                                                               |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>128MB                                                                                                            |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>Grasshopper®3                                                                                                |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>GS3-U3-23S6M-C                                                                                                 |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>Sony IMX174                                                                                               |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                                                                   |
| <b>Type d'Obturateur:</b><br>Global                                                                                                        |
| <b>Type de Capteur:</b><br>1/1.2"                                                                                                          |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>2.30                                                                                                    |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>1,920 x 1,200                                                                                                    |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>5.86 x 5.86                                                                                         |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>11.25 x 7.03                                                                                            |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>162.00                                                                                                       |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>8/12/16 bit                                                                                                 |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>5µs - 31.9s                                                                                               |
| <b>Connecteur:</b><br>USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks                                                                              |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power over USB (required for operation) <a href="#">#86-770</a> or via GPIO with <a href="#">#86-784</a> |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>4.5                                                                                               |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports                                       |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                                                                     |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)                                                             |
| <b>Poids (g):</b><br>90                                                                                                                    |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                                 |
| <b>Housing:</b><br>Full                                                                                                                    |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Back Panel                                                                                      |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>67.71                                                                                                      |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>0 to +50                                                                                         |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-30 to +60                                                                                         |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>8-pin Hirose (HR25)                                                                                         |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>USB3 Vision v1.0                                                                                        |
| <b>Vitesse de Transfert (Gbit/s):</b><br>5.00                                                                                              |

Conformité réglementaire

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Dispensé</a>         |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a> |

